

## Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 2, Tipo: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	483910 12
GTIN	2050002076648
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado ( $60 \pm 2$  HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de  $\varnothing$  1,5 mm con medidas grabadas. 0,1 mm – 0,99 mm sin biselado. A partir de 1,0 mm un lado con biselado.

**Clase de tolerancia 2:**  $\varnothing$  espiga  $\pm 0,002$  mm.

#### Aplicación:

Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

#### Nota:

Indicar el  **$\varnothing$  deseado**, p. ej. n.º 483900 tam. 5 **10,08** o 483920 tam. 5 **10,082**, como información adicional en el pedido.

### Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
medida nominal	30 - 39,99 mm
Longitud espiga de medición	70 mm
Calibración	L6
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	2
Dureza	$60 \pm 2$ HRC
Material	Acero calibre
Tipo de producto	Espiga de verificación

## Servicios

Calibración DAkkSCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm	028340 60
CalibraciónCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm	028300 60