

Espiga de verificación individual con mango, 3 dígitos Clase de tolerancia 1, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	483942 4
GTIN	2050002077126
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Pasador: templado, revenido, rectificado y lapeado. Mango: indicación de \emptyset grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el \emptyset deseado, p. ej., n.º 483942 tam. 3, 0,305.

Descripción técnica

Longitud total	53 mm
medida nominal	0,501 - 0,999 mm
Calibración	L5
Longitud de comprobación	33 mm
Altura de paso	0,001 mm
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero para herramientas aleado
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

CalibraciónEspiga de verificación \emptyset máximo 20	028240 20
---	-----------

Calibración DAkkSEspiga de verificación \varnothing máximo 20

028260 20