

Garant**APMT 060220 ER, HB7520, Tipo: ST900**

Datos de pedido

Número de pedido	215641 ST900
GTIN	4045197673671
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{máx}} = 4 \text{ mm}$.

Radio angular: 2 mm

Avance f_z por diente: 0,1 mm

Descripción técnica

Tipo	ST900
Avance f_z por diente	0,1 mm
Radio angular	2 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 060220 ER
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	340 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		