

Garant**Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo γ : 40grados****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 215700 40 |
| GTIN | 4045197658173 |
| Clase de artículo | 210 |

Descripción**Nota:**

- **Plaquitas de corte recomendadas para biselado: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758**
- **En caso de utilizar otras plaquitas de corte reversibles se pueden producir limitaciones en la duración y en la calidad de la superficie.**
- **Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------------|
| máximo $\varnothing D_1$ | 84 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219811 (15IP; 5,0 Nm) |
| \varnothing mínimo D | 35 mm |
| Altura de chaflán realizable h | 19 mm |
| Longitud total L_{tot} | 50 mm |
| Longitud chaflán realizable l | 30 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Anchura de chaflán realizable b | 24,5 mm |
| Ángulo γ | 40 grados |
| Ø de perforación de asiento | 27 mm |
| Plaquita de corte adecuada | AP.. 1604.. |
| Cantidad efectiva de filos Z_{ef} | 3 |
| Avance por diente con $h_{m\acute{a}x}$ | 0,16 mm |
| Número de plaquitas de corte | 6 |
| Ejecuciones de mangos | con taladro |
| Refrigeración interior | sí |
| Intercambio de herramienta | PowerCard |
| Tipo de producto | Fresa de achaflanado |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas | 219811 |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |