

Garant
Fresa angular 90° largo, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/3mm


Datos de pedido

Número de pedido	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Sin refrigeración interior.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	32 mm
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud total L_{tot}	250 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Plaquita de corte adecuada	AP.. 16..
Número de filos Z	3
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	no

Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219812
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP