

**Inserto copiador a la izquierda simturn AX, L2 = 20 mm, Ø Dmin: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270656 4
GTIN	2050002079021
Clase de artículo	24U

Descripción**Ejecución:**

Versión similar (nueva sujeción), número de artículo anterior n.º 240110 – 240135.

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 270531 – 270536 y 270539 – 270544.

Descripción técnica

Radio R	0,1 mm
f	1,75 mm
a	3,7 mm
Ø D	5 mm
Profundidad de tronzado máxima $p_{\text{máx.}}$	0,8 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,3 mm
Atributo del nombre de producto	$L_2 = 20 \text{ mm}$
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	400 m/min	N

Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	240 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado	210 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		