

Garant**Fresa copiadora (RD..10) 0° negativo, Mango Weldon, Ø D: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212105 25
GTIN	4045197192530
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.

- **Alta precisión de concentricidad y planeidad.**
- **Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.**

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

$a_{p\text{ máx}} = 2 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø de mango D_s h6	20 mm
Longitud de voladizo L_1	35 mm
Plaquita de corte adecuada	RD..1003
Longitud total L_{tot}	107 mm
Ø D_3	15 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Número de filos Z	3
Refrigeración interior	sí

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	40 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	3,22 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	12,45 mm
Fresado circular de taladro a_p	2 mm
Ángulo de ajuste κ	15 - 30 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219804
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP