

**Garant****Fresa angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 40/4mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	215715 40/4
GTIN	4045197410603
Clase de artículo	210

## Descripción

**Ejecución:**

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

## Descripción técnica

Ø de corte $D_c$	40 mm
Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 16..
Ø de perforación de asiento	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados

Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219812
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0