

Garant**Destornillador para electricistas para tornillos PlusMinus, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM, completamente aislada, Tamaño del perfil: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	668922 2
GTIN	4067263113348
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Con **varilla SLIM** = varilla y diámetro de aislamiento reducidos para elementos de tornillo y muelles bajos (**Ø aislamiento = Ø varilla**).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

La punta de salida del destornillador de perfil combinado se adecua a los **tornillos PlusMinus (combinación de Pozidriv / ranura)**, que se utilizan principalmente en componentes de instalaciones eléctricas.

Descripción técnica

Tamaño del perfil	2
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Longitud total	205 mm
Perfil Pozidriv – ranura	2 – 1,0×6

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Tipo de producto	Destornilladores