

Garant**APEX 160404 PDFR, HB7510, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	215720 ALU
GTIN	4045197410900
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación válidos para las fresas n.º 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{máx.}} = 7 \text{ mm}$.

Grosor de plaquita: 4,76 mm

Radio angular: 0,4 mm

Avance f_z por diente: 0,18 mm

Descripción técnica

Tipo	Aluminio
Avance f_z por diente	0,18 mm
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	APEX 160404 PDFR
Clase	HB7510
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	4,76 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	700 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	350 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		