


**CNMG 120404, Clase: CA125P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Rompevirutas	PQ
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 320 m/min
Clase	CA125P
Avance $f$	0,13 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado