


**CNMG 120408 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Rompevirutas	WP
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,06 - 0,42 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 1,2 mm
Clase	CA125P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado