

**CNMG 160616, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PH
Radio angular	1,6 mm
Clase	CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160616
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 300 m/min
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado