

**CNMG 160612, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Rompevirutas	PH
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA125P
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Radio angular	1,2 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado