



**CNMM 160616, Clase: CA125P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250498 CA125P
GTIN	4960664014033
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	1,6 mm
Clase	CA125P
Código ISO plaquita de corte	CNMM 160616
Rompevirutas	PX
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	1 - 11 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance $f$	0,25 - 0,9 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado