

**CNMM 160608, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Clase	CA125P
Código ISO plaquita de corte	CNMM 160608
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PX
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min
Aplicación principal	P

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado