



CNMM 190608, Clase: CA125P

Datos de pedido

Número de pedido	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	PX
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMM 190608
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA125P
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado