



CNMM 160612, Clase: CA125P

Datos de pedido

Número de pedido	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	PX
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	CNMM 160612
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado