

**Garant****Fresa angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 100/8mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	215715 100/8
GTIN	4045197410672
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

## Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	32 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Longitud total L <sub>tot</sub>	50 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 16..
Número de filos Z	8
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219812