

**WNMG 080408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,07 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	HQ
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA125P
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado