

Garant
APXT 16..08 PDSR, HB7525, Tipo: ST900

Datos de pedido

Número de pedido	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Clase de artículo	21A

Descripción
Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.º 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{máx.}} = 7 \text{ mm}$.

Grosor de plaquita: 5,76 mm

Radio angular: 0,8 mm

Avance f_z por diente: 0,18 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,18 mm
Soporte adecuado	AP..1604
Tipo	ST900
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	APXT 16..08 PDSR
Clase	HB7525
Material de corte	MD

Grosor de plaquita	5,76 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	185 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		