


DNMG 150604, Clase: CA125P

Datos de pedido

Número de pedido	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Número de cambios/cortes	4
Clase	CA125P
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PQ
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado