

**DNMG 150604, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Clase	CA125P
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 320 m/min
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	PMG
Código ISO plaqueta de corte	DNMG 150604
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado