

**DNMG 150608, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	CA125P
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompevirutas	PQ

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado