

**VBMT 160408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Rompevirutas	HQ
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 260 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado