

**TNMG 220408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Clase	CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaqueta de corte	TNMG 220408
Rompevirutas	PMG
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado