

**DNMG 150616, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250894 CA125P
GTIN	4960664015313
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	1,6 mm
Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	PH
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150616
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA125P
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 300 m/min
Profundidad de corte $a_p$	1 - 5 mm
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado