



**Fresa angular 90° 5720VZ16, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	220803 63/5
GTIN	2050002058309
Clase de artículo	28R

**Descripción**
**Ejecución:**

Los cuerpos de fresa con mango cilíndrico están equilibrados con  $G = 6,3$  a 30000 rpm. Las fresas insertables y las fresas con interfaz modular se han de equilibrar junto con el asiento antes del mecanizado de alta velocidad. El diseño permite el alojamiento de todas las plaquitas de corte con radios hasta  $r_e=6,0\text{mm}$  sin modificación del soporte y sin corrección longitudinal.

**Descripción técnica**

Tornillo para plaquita	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Longitud total $L_{\text{tot}}$	45 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	ZD.. 16M5
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	16 mm
Ø de corte $D_c$	63 mm
Número de filos Z	5
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	53,5 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	110 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,68 grados
Fresado circular de taladro $a_p$	4 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	124 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229900
--------------------	--------