

**CC. T 060204, Clase: CA125P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260092 CA125P
GTIN	4960664017652
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 180 m/min
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT060204-HQ CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA125P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	HQ

Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado