

**WNMG 080408 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Clase	CA125P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 320 m/min
Avance $f$	0,14 - 0,55 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Rompevirutas	WQ
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080808
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado