



## Fresa angular 90° 5720VZ16, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	220800 25/2
GTIN	4059782502024
Clase de artículo	28R

### Descripción

#### Ejecución:

Los cuerpos de fresa con mango cilíndrico están equilibrados con  $G = 6,3$  a 30000 rpm. Las fresas insertables y las fresas con interfaz modular se han de equilibrar junto con el asiento antes del mecanizado de alta velocidad. El diseño permite el alojamiento de todas las plaquitas de corte con radios hasta  $r_e=6,0\text{mm}$  sin modificación del soporte y sin corrección longitudinal.

### Descripción técnica

Longitud total $L_{\text{tot}}$	131 mm
Tornillo para plaquita	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Longitud de voladizo $L_1$	75 mm
Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Plaquita de corte adecuada	ZD.. 16M5
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	16 mm
Ø de corte $D_c$	25 mm
Número de filos Z	2
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	15,5 mm
Fresado circular de taladro $a_p$	4 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	34 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	9,17 grados
$\varnothing D_3$	9 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Tornillo de amarre	229900
--------------------	--------