


**CCMT 09T302, Clase: CA125P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Tolerancia	M
Material de corte	HM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 260 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Rompevirutas	GK
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado