

**DC. T 070202, Clase: CA125P**

Datos de pedido

Número de pedido	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Clase	CA125P
Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	HQ

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado