

**TNMG 160404, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	6
Material de corte	HM
Clase	CA125P
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PMG
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado