


**SNMG 150612, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Clase	CA125P
Material de corte	HM
Radio angular	1,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 330 m/min
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150612
Número de cambios/cortes	8
Rompevirutas	PH
Avance f	0,3 - 1 mm/rev,

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado