

**VNMG 160404, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Clase	CA125P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	PQ
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado