


**WN. G 080404, Clase: CA125P**

## Datos de pedido

Número de pedido	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Clase	CA125P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PMG
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WN. G 080404
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 320 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado