

**VNMG 160408, Clase: CA125P****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 251754 CA125P |
| GTIN              | 4960664014439 |
| Clase de artículo | 25E           |

**Descripción técnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 150 - 320 m/min          |
| Clase   | CA125P                   |
| Avance $f$                                    | 0,13 - 0,4 mm/rev,       |
| Radio angular                                 | 0,4 mm                   |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado                  |
| Material de corte                             | HM                       |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Código ISO plaquita de corte                  | VNMG 160404              |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,2 - 2,5 mm             |
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido |
| Número de cambios/cortes                      | 4                        |
| Rompevirutas                                  | PQ                       |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado