


**WNMG 080412, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Número de cambios/cortes	6
Rompevirutas	PMG
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm

Clase	CA125P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado