

**CC. T 09T304, Clase: CA125P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT09T304-HQ CA125P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 180 m/min
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Clase	CA125P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM

Rompevirutas	HQ
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado