

**CCMT 09T304 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 180 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Avance f	0,07 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	WP
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Clase	CA125P
Tolerancia	M
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado