


CC. T 09T302, Clase: CA125P


Datos de pedido

Número de pedido	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	CA125P
Código ISO plaquita de corte	CCMT09T302-HQ CA125P
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	HQ
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M

Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado