

Garant
Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Potencia de arranque de viruta muy elevada, dado que funcionan 2 o 3 filos por vuelta.

Aplicación:

Para fresado de contornos y canteado.

Nota:

No utilizar ni para el ramping ni para inmersión por interpolación.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003
Longitud total L_{tot}	110 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	28 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L_1	52 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Ø de corte D_c	25 mm
Número de plaquitas de corte	6
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814