

**CCMT 060204 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,07 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Clase	CA125P
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Rompevirutas	WP
Código ISO plaqueta de corte	CCMT 060204
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 180 m/min
Tolerancia	M

Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado