


**CCMT 060204GK CA6525, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Material de corte	HM
Clase	CA125P
Rompevirutas	GK
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Tolerancia	M

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 260 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado