


**CC. T 09T304, Clase: CA125P**

Datos de pedido

Número de pedido	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Clase	CA125P
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 260 m/min
Rompevirutas	GK
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Tolerancia	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado