


**CCMT 060202, Clase: CA125P**

Datos de pedido

Número de pedido	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 260 m/min
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Radio angular	0,2 mm
Clase	CA125P
Rompevirutas	GK
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado