

**DC. T 11T304, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Código ISO plaqueta de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 260 m/min
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Clase	CA125P

Rompevirutas	HQ
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado