

**DCMX 11T304 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	DCMX 11T304
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	WP
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,15 - 1 mm
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	CA125P
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado