

Garant**Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / Zef: 32/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Potencia de arranque de viruta muy elevada, dado que funcionan 2 o 3 filos por vuelta.

Aplicación:

Para fresado de contornos y canteado.

Nota:

No utilizar ni para el ramping ni para inmersión por interpolación.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003
Ø de corte D_c	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de mango D_s h6	32 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	38 mm
Longitud total L_{tot}	114 mm
Longitud de voladizo L_1	54 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
Número de plaquitas de corte	12

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814